



Acél furatmikrokátor készlet mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 18-100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435060 18-100
GTIN	2050001048004
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetűtes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **acélból**.

Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Furatmikrokátorok száma	3
Méréstartomány	18 - 100 mm

Mérőtárcsák száma	7
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 μm
Mérőcsapok száma	27
Mérésmélység	110 - 180 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S9
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 18-150 mm	020580 18-150
--	---------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 18 mm	484030 18
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 28 mm	484030 28
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 42 mm	484030 42
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 55 mm	484030 55
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 38 mm	484030 38
Finomkijelző \pm méréstartomány / leolvasás 50/1 μm	434674 50/1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 44 mm	484030 44
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 70 mm	484030 70
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 40 mm	484030 40
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 19 mm	484030 19
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 100 mm	484030 100
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 26 mm	484030 26
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 24 mm	484030 24
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 46 mm	484030 46
Finomkijelző \pm méréstartomány / leolvasás 130/5 μm	434674 130/5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges \varnothing 22 mm	484030 22

Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 32 mm	484030 32
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 85 mm	484030 85
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 34 mm	484030 34
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm	484030 36
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10