



Furatmérő zsákfuratokhoz OD, Hüvely Ø D: 30-40mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 435158 30-40 |
| GTIN | 2050001677297 |
| Árucikk kategória | 46D |

Leírás

Kivitel:

Az OD furatmikrokátorok mechanikus két ponton mérő összehasonlító készülékek maximális igényekhez. Edzett mérőhüvelyek. 3 – 100 mm furatokhoz. A mérőhüvely általi központosítás megakadályozza a billenési hibát, így a felhasználótól függetlenül maximális pontosságot garantál. Az átfordulási pont keresése nem szükséges. Kijelzőként 8 h6 szár Ø-jű mérőórák és finomkijelzők használhatók.

- **Ismétlési pontosság 1 µm.**
- **Robusztus és megbízható.**
- **Minimális mérési idő maximális mérési biztonság mellett.**
- **Menetes csatlakozó túske / tartó M10×1.**

Felhasználás:

3 – 100 mm furatokhoz. A sorozatgyártás minőségbiztosításához manuális és automatikus méréseknél.

Tartalom:

Mérőhüvely két radiálisan mozgó, 180°-kal eltolt tapintócsappal.

Opcionális tartozék:

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., tartó a dugós mérőeszközhöz 435160 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., mérésmélység hosszabbítók, szögidomok és mélységütközők külön ajánlatkérésre.

Figyelem:

A rendelésnél kérjük adja meg a pontos furattűrést **is** pl.:

435154 sz. 6–12 **10H7** méret,

435154 sz. 6–12 **10 + 0,15 / – 0,01** méret,

435154 sz. 6–12 **9,990 / 10,15** méret.

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10 méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16 méretű mérőtapintó szükséges.

- **Dugós mérőeszköz nagy furatokhoz (max. Ø 500), beszúrásokhoz és hornyokhoz, valamint 3 pontos kivitel külön ajánlatkérésre.**
- **10 µm tűrésstartomány vagy 5-ös minőségű és finomabb finomillesztés külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **> 0,2 mm mérésstartomány külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Rubin, kerámia és keménykróm mérőérintkezők is kaphatóak.**

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|--------|
| Hüvelyméret H | 20 mm |
| Ismétlési pontosság | 1,5 µm |
| Tapintási erő | 2 N |
| Homlokméret h | 1,2 mm |
| Minőség | 13 mm |
| Minőség | 10 mm |
| Minőség | 9 mm |
| Minőség | 7 mm |
| Minőség | 6 mm |
| Minőség | 8 mm |
| Minőség | 12 mm |
| Minőség | 11 mm |
| Tűrésmező | D |
| Tűrésmező | U |
| Tűrésmező | V |
| Tűrésmező | T |
| Tűrésmező | B |
| Tűrésmező | R |
| Tűrésmező | S |
| Tűrésmező | P |
| Tűrésmező | N |
| Tűrésmező | M |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Túrésmező | K |
| Túrésmező | J |
| Túrésmező | JS |
| Túrésmező | H |
| Túrésmező | G |
| Túrésmező | A |
| Túrésmező | FG |
| Túrésmező | F |
| Túrésmező | EF |
| Túrésmező | D |
| Túrésmező | E |
| Túrésmező | CD |
| Túrésmező | C |
| Túrésmező | ZC |
| Túrésmező | ZA |
| Túrésmező | ZB |
| Túrésmező | Z |
| Túrésmező | D |
| Névleges méret | 30 - 40 mm |
| Kalibrálás | C4 |
| Termék fajtája | Furatmérő túske mérőfej |

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max.
méréstartomány 60 mm

023220 60

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max.
méréstartomány 60 mm

023210 60

Tartozék

| | |
|---|---------------|
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm | 434920 10 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm | 484030 38 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm | 484030 36 |
| Acél tapintó Típus 16 | 434900 16 |
| Tartó furatmérőhözOD Tartóhossz 105 mm | 435160 105 |
| Tartó furatmérőhözOD Tartóhossz 50 mm | 435160 50 |
| Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm | 434674 50/1 |
| Tartó furatmérőhözOD Tartóhossz 235 mm | 435160 235 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm | 484030 30 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 32 mm | 484030 32 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm | 484030 35 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm | 484030 40 |
| Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm | 434674 130/5 |
| Induktív finomkijelző Extramesz Típus 2001 | 434670 2001 |
| Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm | 434674 25/0,5 |
| Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm | 434674 250/10 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 34 mm | 484030 34 |