

**Garant****Turbómaró Z FINE – nagyon finom, HM, Típus: C1020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540440 C1020
GTIN	4045197679932
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

**Legömbölyített henger alak (WRC)****Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Alak	C1020
Fogazás rövid jelölése	Z FINE
Fogazás finomsági foka	nagyon finom
Fej Ø	10 mm
Alak leírása	Legömbölyített henger
Teljes hossz	60 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z FINE fogazás
Szerszámananyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		