

Garant**Csigafúró keményfémbetétes, bevonat nélkül, Ø DC h8: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	121150 4
GTIN	4045197471178
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

Keményfém lapkával ellátva. Csúcsok közötti köszörüléssel. Szár menesztőlapokkal szorítóhüvelyekben történő használatra.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

Névleges Ø D_c	4 mm
Előtolás f acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/ford,
Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossza L_c	25 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	56 mm
Szabvány	DIN 8037
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	19 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HM K20
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs

Termék fajtája

Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu > 10% Si	alkalmas	140 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
CuZn	alkalmas	140 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		