



Átalakító túske behúzómenettel, MK / fúrótokmány kúp: 2/12



Rendelési adatok

Rendelés száma	342700 2/12
GTIN	4045197294920
Árucikk kategória	32X

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

Precíziós kivitel MK-szárral és belső behúzómenettel.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására Morse-kúpos marógépeken.

Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Műszaki leírás

Kúp Ø D	12,065 mm
Morse-kúp MK méret	2
Belső behúzómenet	M10
Fúrótokmány kúp DIN 238	B 12
Termék fajtája	Fúrótokmány befogó