


Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7415**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251142 HB7415
GTIN	4045197816566
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7415 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7415
Forgácstörő: TIS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 70 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7415
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	S
Forgácstörő	TIS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 70 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz