


**Körfutás-ellenőrző készülék RPG, Maximális munkadarab Ø-höz: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	443300 30
GTIN	2050001944719
Árucikk kategória	46L

Leírás**Kivitel:**

Robusztus szerkezet előfeszített gördülőcsapágyakkal.
RPG típus sorozatgyártásban végzett vizsgálatokhoz, 2 billenő tartóval és 1 mérőszánnal (30-as méret kivételével).

Felhasználás:

Forgó alkatrészek külső, belső és sík felületeinek vizsgálatára. A kompakt felépítés következtében különösen alkalmas mérőprojektorokon, optikai koordináta mérőgépeken, valamint kontúrmérő készülékeken való használatra.

Pontosság:

Körfutási pontosság **0,002 mm.**

Tartalom:

Kezelőkulcs és lehúzókö, (mérőórák nélkül).

Opcionális tartozék:

Keresztszán a sík felület mérésére. Mérőszán csúcstámasszal, ill. tartógörgőkkel. Csuklós kar mérőeszköz felfogóval. Keményfém felfekvő görgők.
Elektromos meghajtás szabályozó trafóval. Pneumatikus kihajtható tartókar feszítő görgővel.

Figyelem:

Minden készüléktípus más görgőtípussal rendelkezik (beszúró görgők ill. hengeres görgők) külön rendelésre.

Műszaki leírás

Görgőtípus	hengeres görgők
Súly	10,5 kg
Alaplap hossza	120 mm
Munkadarab Ø	3 - 30 mm
Alaplap szélessége	120 mm
Tekeracs Ø	30 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	30 mm
Termék fajtája	Kör- és síkfutásmérő készülék