



Kúpos alátét Form D, Menetmérethez: M10



Rendelési adatok

Rendelés száma	375355 M10
GTIN	4020772081874
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Form C és D betétben edzve, Form G nemesítve.

Felhasználás:

Szögkiegyenlítés akár 3°-ig készletben történő felhasználás esetén.

Form D-t csak furatok felett szabad használni, hogy a tárcsa teljesen felfeküdjön.

Szabvány:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Műszaki leírás

Vastagság h_3	4,2 mm
Menetmérethez	M10
Külső $\varnothing d_4$	21 mm
Furat $\varnothing d_2$	12 mm
Típus	6319D
Termék fajtája	Kúpos alátét

