

Garant**VHM csigafúró extra rövid, bevonat nélkül, Ø DC h7: 1,6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 122100 1,6 |
| GTIN | 4045197039170 |
| Árucikk kategória | 11E |

Leírás**Kivitel:****Hasonló mint a DIN 6539** (extra rövid).

Azonos névleges és szár Ø-vel.

Figyelem:Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Csúszásmentes befogás a 341050 cikkszámú fúrotokmányban gyémántbevonatú szorítópozákkal.

Műszaki leírás

| | |
|---|----------------|
| Szártűrés | h7 |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm ² | 0,03 mm/ford, |
| Forgácshorony hossza L_c | 10 mm |
| Névleges Ø D_c | 1,6 mm |
| Tűrés névleges Ø | h7 |
| Szár Ø D_s | 1,6 mm |
| Teljes hossz L | 34 mm |
| Szabvány | DIN 6539 |
| Ajánlott Maximális furatmélység L_2 | 7,6 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | VHM |

| | |
|----------------|-------------------|
| Típus | N |
| Csúcsszög | 118 fok |
| Spirálszög | 30 fok |
| Szár | Hengeres szár, h7 |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | 200 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 140 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 70 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 70 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 20 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | S |
| CuZn | alkalmas | 140 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |