

Garant**VHM speciális fúró DIN 6535 HA, bevonat nélkül, Ø DC ±0,003: 11,97mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	121201 11,97
GTIN	4045197857859
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

Spirális precíziós fúró műanyagokhoz. Az **1 élű geometria** miatti **önközpontosítás** az **alpméret maximális betartását** eredményezi. **Polírozott** forgácshornyok az **optimális forgácselvezetéshez**. Az **IT7 tűréstartomány betartása** bemenő Ø-től a kimenő Ø-ig a **speciális csúcskialakítás** következtében lehetséges.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

HB alak: a **121201 + 129100HB számmal** rendelje meg.

HE alak: a **121201 + 129100HE számmal** rendelje meg.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	11,97 mm
Tűrés névleges Ø	± 0,003
Teljes hossz L	118 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Szár Ø D _s	12 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	53,1 mm
Előtolás f PEEK-ban	0,25 mm/ford,
Vágóélek száma Z	1
Forgácshorony hossza L _c	71 mm
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámanyag	VHM
Kivitel	5xD
Csúcsszög	120 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Semi-Standard	igen
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
PMMA Akрил	alkalmas	30 m/min	N
PE-HD	alkalmas	50 m/min	N
PA 66	alkalmas	50 m/min	N
PEEK	alkalmas	50 m/min	N
PF 31	alkalmas	50 m/min	N
PVDF GF20	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
POM GF25	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
PA 66 GF30	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
PEEK GF30	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
PTFE CF25	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
PEEK CF30	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HE	129100 HE
Szárköszörülés Típus HB	129100 HB

