

Garant**VHM élettörő maró 60°, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208065 6
GTIN	4045197859594
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****Tűrés:** Csúcsszög $\pm 1^\circ$.**Felhasználás:**

- Sülyesztés
- Élettörés

Figyelem:**HB** alak: a **208068 számmal** rendelje meg.

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

Műszaki leírás

Élhossz L_c	13 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Teljes hossz L	57 mm
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Fogak száma Z	2
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Vágóél $\varnothing D_c$	6 mm
Sarokletörés szöge	60 fok
Élettörő marás	30 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges \emptyset	e8
Spirálszög	30 fok
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
Kúpsüllyesztő csúcshoz	60 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Élletörő maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------

