

Garant**Központosító satu, Pofaszélesség A: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360130 80
GTIN	4045197642387
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Központosító satu rugalmas felhasználáshoz.

- **Teljesen biztonságos működés a tokozásnak köszönhetően.**
- **Különösen precíz, ismétlési pontosság 0,02 mm.**
- **Változtatható központbeállítás $\pm 0,02$ mm.**
- **Edzett működő felületek.**
- **Stabil szerszámacélból, felületvédelem rövid idejű nitridálással.**

Alkalmas nyers alkatrészek központos befogására és munkadarabok megmunkálására 80-as több munkadarabos befogósínen. 90°-os szögben elforgatva is felhelyezhető.

Befogási tartomány: 7-87 mm (a 360151 80 sz. pófa adapter párral a befogási tartomány 167 mm-ig bővíthető).

Előny:

- **Rugalmas, könnyű súlyú.**

Multifunkcionálisan használható.

Felhasználás:

Ideális 5 oldalas megmunkáláshoz, tökéletes nyers darab befogása esetén.

Alkalmazható:

360080 és 360110 sz. több munkadarabos befogósín.

Tartalom:

642700 sz. E12 méretű dugókulcs fej.

Opcionális tartozék:

360135 – 360151 sz. szorítópofa változás.

Figyelem:

A régi verziójú pofák befogásához (nincs V horony az alsó oldalon) egy V hornyot utólag létre kell hozni.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot munkatársunkon keresztül.

Műszaki leírás

Hossz	110 mm
Súly	2,5 kg
Löket	22 mm
Befogási tartomány b	7 - 87 mm
Forgatónyomaték	40 Nm
Magasság	50,2 mm
Pofaszélesség A	80 mm
Max. szorítóerő	17 kN
Szélesség	80 mm
Hozzávaló színkód	ZC 80
Termék fajtája	Gépsatu

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/360130-80>