

Garant**VHM maró MTC, bevonat nélkül, Ø h6 DC: 10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 202256 10 |
| GTIN | 4045197860026 |
| Árucikk kategória | 11X |

Leírás**Kivitel:**

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornokban kiegészítő **polírköszörüléssel** hosszú forgácsú alumínium anyagokhoz a **kitűnő forgácsevezetés** érdekében.

Felhasználás:

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------------------|
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val |
| Teljes hossz L | 80 mm |
| Élhossz L _c | 22 mm |
| Szár Ø D _s | 10 mm |
| Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,05 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal |
| Tűrés névleges Ø | h6 |
| Nyak Ø D ₁ | 9,2 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel | 38 mm |
| Fogak száma Z | 3 |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Száralak | HA |
| Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,04 mm |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 10 mm |
| Spirálszög | 45 fok |
| Sarokletörés szöge | 45 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | W |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | $0,5 \times D$ oldalazásnál |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység $1 \times D$ |
| belső hűtés | nem |
| Forgácsolási stratégia | MTC |
| Színes gyűrű | sárga |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu | alkalmas | 190 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 150 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 120 m/min | N |
| PMMA Akрил | alkalmas | 180 m/min | N |
| PE-HD | alkalmas | 130 m/min | N |
| PA 66 | alkalmas | 150 m/min | N |
| PEEK | alkalmas | 130 m/min | N |
| PF 31 | alkalmas | 110 m/min | N |
| Honeycomb szendvics | feltételesen alkalmas | 180 m/min | N |
| Cu | alkalmas | 120 m/min | N |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|
| CuZn | alkalmas | 150 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |
| Száráz | feltételesen alkalmas | | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | | |
| Szolgáltatások | | | |
| Szárköszörülés Típus HB | | 129100 HB | |