

**TNMG 160404, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251472 PV720 |
| GTIN | 4960664725397 |
| Árucikk kategória | 25E |

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Forgácstörő | PQ |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 110 - 520 m/min |
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Minőség | PV720 |
| Előtolás f | 0,05 - 0,3 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Fő felhasználás | P |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámanyag | Cermet |
| Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 |
| Cserék / élek száma | 6 |

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz