

**CCMT 09T302, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260194 PV720
GTIN	4960664726837
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	PV720
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	GK
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 270 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Cserék / élek száma	2

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz