

**DC.T 11T304, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260490 PV720
GTIN	4960664726899
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	PV720
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 270 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	GK
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz