



NC nagy szorítóerejű gépsatu Duo Plus, Típus: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	360605 125
GTIN	4250364402262
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Stabil alaptest GGG60-ból. Vezetőpálya köszörült és induktívan edzett.

Funkció:

Az első és második rész megtámasztása és rögzítése a mobil pofákhoz. A kattanási ponton túl történő forgatás oldja a kuplungot. A nyomóorsó aktiválja a mechanikus erőátvitelt.

Felhasználás:

- **Horizontálisan használható.**
- **2 különböző méretű munkadarab befogása, vagy 2 azonos darab befogása lehetséges. Méretkülönbség $\pm 2,5$ mm (1. munkadarab a 2. munkadarabhoz képest).**
- **Tartópofákon keresztüli hagyományos és szorító befogás, vagy a kettő kombinációja lehetséges.**
- **2 különböző méretű munkadarab befogása, vagy 2 azonos darab befogása lehetséges. Méretkülönbség $\pm 2,5$ mm.**

Tartalom:

4 leszorító köröm, Quick-Start-Guide, 1 db 14 méretű dugókulcs fej.

Opcionális tartozék:

Szorítópofák 361400 – 361440, 361600, 361660 sz.

Lépcsős előtétek 361950, 361960, 361970 sz.

Szorító készlet 361345 sz.

Nyomatékkulcs 656050 sz. 60 méret.

Figyelem:

- **A teljes hossz L változatlan marad (kis ütközési zónák).**
- **A tartozékokat lásd a 360530; 360570 és a 361400; 361440; 361600 – 361970 cikkszámoknál.**

· **Mindig 2 munkadarabot fogjon be!**

Műszaki leírás

Hosszanti horony	20 mm
Alaptest szélesség B	126 mm
m	255,2 mm
Súly	40 kg
Teljes hossz L	633 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Duo Plus
Típus	125
Alaptest hossza a	530 mm
kereszthorony	20 mm
Orsókinnyúlási tartomány o	0 - 15 mm
s	43,2 mm
F	443 mm
g	24 mm
Alaptest magassága c	100 mm
Forgatónyomaték	40 Nm
Max. szorítóerő	40 kN
Sorozat	Duo Plus
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Lépcsős pofamobil Típushoz 125	360468 125
Munkadarab ütköző, 3 dimenziós Típus 300	360430 300
Munkadarab ütköző	360555