



Szinusz mágnesasztal, Póluslap hossza: 175mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	380700 175
GTIN	4045197310736
Árucikk kategória	33S

Leírás

Kivitel:

- Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
- 380500 sz. állandó mágnesasztallal.
- Billentés a hosszanti tengely mentén.
- Forgatási tartomány 0 – 45°. Szögpontosság ± 5 s. Alátételezési méret 0°-nál = 3 mm. Párhuzamosság $\pm 0,005 / 100$ mm.
- Keresztirányú pólusosztással 0,5 mm sárgaréz / 1,4 mm acél.
- Maximális pontosság rendkívül lapos felépítés mellett.

Felhasználás:

Köszörülési- és szikraforgácsolási munkákhoz.

Tartalom:

Fadoboz és szinusz átszámító táblázat fok / szögpercből mm-be.

Műszaki leírás

Alaplap hossza	215 mm
Alaplap szélessége	115 mm
Szélesség	100 mm
Mágneses mező magassága	6 mm
Névleges tapadóerő	80 N/cm ²

Magasság 0°-nál	77 mm
Súly	10 kg
Póluslap hossza	175 mm
Magasságtűrés	0 / – 2 mm
Póluslap kopóréteg vastagság	8 mm
Termék fajtája	Mágneszta