



Gyémánt vágótárcsa, Tárcsa Ø: 50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	563490 50
GTIN	4007220666050
Árucikk kategória	55K

Leírás

Kivitel:

Egyrétegű **galvanikus bevonatú gyémánttárcsa oldalsó védőszegmensekkel**. Nagyon könnyen vág a nagyméretű forgácstereknek köszönhetően. A tárcsa teljes vastagsága 2,0 mm, az acél tartótárcsa 1,0 mm.

Felhasználás:

Szálerősítéssel anyagok (szén- / üvegszálalás műanyagok) vágásához, szélezéséhez és mértre vágásához sarokcsiszolókon (115 / 125 méret) vagy egyenes csiszolókon (50 / 75 méret) az 563496 sz. felfogó tuskéval.

Műszaki leírás

Törzslap szélessége	1 mm
Szemcsézet	D357
Tárcsaszélesség	2 mm
Furat Ø	10 mm
Alak	1A1
Tárcsa Ø	50 mm

Maximális fordulatszám	30500 min ⁻¹
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Szálerősítéses műanyagok
Meghajtó gép	Sarokcsiszolók
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Műanyag, GFK	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Felfogó túske gyémánt vágótárcsákhoz Furat Ø-höz 10 mm

563496 10