

**Garant**

**GARANT Power Tang 90° tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/6mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	215122 50/6
GTIN	4045197861399
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Maximális stabilitás a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknek köszönhetően. Nagy előtolási értékek a maximális időegység alatti forgácsleválasztáshoz a forgácsoló erő irányában fennálló optimális váltólapka stabilitásnak köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	22 mm
Hozzávaló váltólapka	LO.. 130708
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	12 mm
Vágóélek száma Z	6
Vágóél Ø $D_c$	50 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm

Váltólapka csavar készlet	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Sorozat	Power Tang
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219882
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0