

Garant**GARANT Power Tang 90° tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215122 125/15
GTIN	4045197861474
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Maximális stabilitás a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően. Nagy előtolási értékek a maximális időegység alatti forgácsleválasztáshoz a forgácsoló erő irányában fennálló optimális váltólapka stabilitásnak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	12 mm
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Hozzávaló váltólapka	LO.. 130708
Váltólapka csavar készlet	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Vágóél Ø D _c	125 mm
Vágóélek száma Z	15
Sorozat	Power Tang
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219882