

**Garant****GARANT Power Tang 90° tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró, furattal, Ø D / Zeff: 50/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215126 50/3
GTIN	4045197861481
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Maximális stabilitás a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknek köszönhetően. Nagy előtolási értékek a maximális időegység alatti forgácsleválasztáshoz a forgácsoló erő irányában fennálló optimális váltólapka stabilitásnak köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	LO.. 130708
Váltólapka csavar készlet	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Teljes hossz $L_{ges}$	70 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	47 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Vágóél Ø $D_c$	50 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	3

Sorozat	Power Tang
Váltólapkák száma	12
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219882
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0