

HOLEX**Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: G1630****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540800 G1630
GTIN	4045197156181
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz. **Hegyes végű ívelt alak** (SPG).**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	70 mm
Fej Ø	16 mm
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Alak	G1630
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	30 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró

