


VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 4 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	201304 4
GTIN	4045197862570
Árucikk kategória	12X

Leírás
Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 8 mm

Teljes hossz L: 54 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,18 mm

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	e8
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,18 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,025 mm
Fogak száma Z	2
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Vágóél Ø D _c	4 mm
Szár Ø D _s	6 mm

Száralak	HB
Szár	DIN 6535 HE, h6
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Teljes hossz L	54 mm
Élhossz L_c	8 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró