

Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 1,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201308 1,2
GTIN	4045197863157
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

Figyelem:

A 201630 és 201522 sz. utóda.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	3 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,005 mm
Fogak száma Z	2
Élhossz L _c	4 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Vágóél Ø D _c	1,2 mm
Teljes hossz L	50 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,006 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Száralak	HA
Spirálszög	30 fok

Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

