

**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201310 3
GTIN	4045197863478
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Méreték hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Figyelem:

A 201640 és 201405 sz. utóda.

Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HB, h6
Teljes hossz L	57 mm
Fogak száma Z	2
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,13 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,025 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,02 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Száralak	HB
Vágóél Ø D _c	3 mm
Élhossz L _c	8 mm
Spirálszög	30 fok

Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	55 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	bevonat nélkül		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	bevonat nélkül		