

Garant**VHM mini-maró, AlCrN, Ø e8 DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202260 10
GTIN	4045197863881
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Szár hasonló, mint a **DIN 6535 HB**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

Takarítsa meg az utánkösörülési költségeket:

Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánkösörülni.

Műszaki leírás

Száralak	HB
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Tűrés névleges Ø	e8
Teljes hossz L	55 mm
Vágóél Ø D _c	10 mm
Élhossz L _c	13 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,09 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,3 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,06 mm
Fogak száma Z	3
Szár	HB, h6

Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

