

Garant**Turbómaró, HM, Típus: R0812****Rendelési adatok**

Rendelés száma	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből. **Sorjázó turbómaró (külső)** lapos csúccsal a fejnél és rádiusszal az éllekerekítéshez.

Speciális sorjázó alak (R), külső.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Figyelem:

Csökkentett fordulatszám 120 mm teljes hosszúságú turbómarókhöz: maximum 11.000 min^{#1}

Műszaki leírás

Fej Ø	8 mm
Alak leírása	Sorjázó
Fogazás rövid jelölése	Z3

Teljes hossz	52 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak	R0812
Szár Ø	6 mm
rádiusz	2,5 mm
Fejhossz	12 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró