

Garant

VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	202269 5,5
GTIN	4045197865151
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c : 13 mm

Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel: 21 mm

Nyak Ø D_1 : 5,3 mm

Teljes hossz L: 57 mm

Szár Ø D_s : 6 mm

Műszaki leírás

Nyak Ø D_1	5,3 mm
Száralak	HB
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,04 mm
Vágóél Ø D_c	5,5 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,03 mm

Fogak száma Z	3
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L _c	13 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Tűrés névleges Ø	e8
Teljes hossz L	57 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	21 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,3 × D oldalazásnál
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró