

Garant
VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	202269 6,5
GTIN	4045197865175
Árucikk kategória	11X

Leírás
Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c: 16 mm

Kinyúlási hossz L₁ nyakrésszel: 27 mm

Nyak Ø D₁: 6,3 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	27 mm
Fogak száma Z	3
Élhossz L _c	16 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,04 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,05 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm

Száralak	HB
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Teljes hossz L	63 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Vágóél Ø D _c	6,5 mm
Nyak Ø D ₁	6,3 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár Ø D _s	8 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,3 × D oldalazásnál
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró