

Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	202290 6,5
GTIN	4045197865854
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Méreték hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

Műszaki leírás

Nyak Ø D ₁	6,3 mm
Vágóél Ø D _c	6,5 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Élhossz L _c	16 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	27 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,04 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Fogak száma Z	3
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,05 mm
Teljes hossz L	63 mm
Spirálszög	45 fok

Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5 × D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB