

Garant**Gépi menetfúró huzalmenet betétekhez HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	138200 EG-M4
GTIN	4045197866912
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

DIN 40435 szerint menetfúró (hasonló, mint a DIN 371 / DIN 376).

A kiváló minőségű alapanyagának és a TiCN bevonatnak köszönhetően kitűnő élettartamú. Széles felhasználási területre alkalmas különböző anyagoknál.

Felhasználás:

EG befogó menet készítéséhez a metrikus **DIN 8140** ISO menet szerint **STI huzalos menetbetétekhez** (Screw Threat Insert).

Figyelem:

Feltétlenül **vegye figyelembe a magfurat előfúrási Ø-t** (lásd a táblázatot)!

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 40435

Tűrési osztály: 6H mod.

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,2 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 40435
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrési osztály	6H mod.
Vágóélek száma Z	3

Teljes hossz L	70 mm
Magfurat Ø	4,2 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Menet Ø	4 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Menetemelkedés	0,7 mm
Menetmélység	12 mm
Menetméret	M4
Bevonat	TiCN
Menetfajta	EG-M
Profilszög	60 fok
Bekezdő alak	E
Spirálszög	45 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró