

Garant**Gépi menetfúró huzalmenet betétekhez HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	138200 EG-M12
GTIN	4045197866967
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

DIN 40435 szerint menetfúró (hasonló, mint a DIN 371 / DIN 376).

A kiváló minőségű alapanyagának és a TiCN bevonatnak köszönhetően kitűnő élettartamú. Széles felhasználási területre alkalmas különböző anyagoknál.

Felhasználás:

EG befogó menet készítéséhez a metrikus **DIN 8140** ISO menet szerint **STI huzalos menetbetétekhez** (Screw Threat Insert).

Figyelem:

Feltétlenül **vegye figyelembe a magfurat előfúrási Ø-t** (lásd a táblázatot)!

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 40435

Tűrési osztály: 6H mod.

Menetemelkedés: 1,75 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12,5 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	12,5 mm
Forgácshornyok száma	4
Tűrési osztály	6H mod.
Szár négyszög □	9 mm

Szár Ø D _s	11 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Menet Ø	12 mm
Menetemelkedés	1,75 mm
Szabvány	DIN 40435
Teljes hossz L	110 mm
Menetmélység	36 mm
Menetméret	M12
Bevonat	TiCN
Menetfajta	EG-M
Profilszög	60 fok
Bekezdő alak	E
Spirálszög	45 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró