

Garant**Turbómaró Z1 – durva, HM, Típus: F1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540600 F1225
GTIN	4045197155849
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Gömbölyű végű ívelt alak (RBF).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	durva
Teljes hossz	65 mm
Fej Ø	12 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Fogazás rövid jelölése	Z1
Alak	F1225
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z1 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		