

**Garant****Felfúró HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116620 13
GTIN	4062406096380
Árucikk kategória	11C

**Leírás****Kivitel:**

Megnövelt lélekvastagság. Stabil csigafúró javított megvezetéssel.

**Előny:**

Különösen alkalmas nem kerek lyukak **felfúrásához**. Nem egytengelyű furatok kiegyenlítésére.

**Ajánlás:****Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Figyelem:****Kérjük, vegye figyelembe:**

A mindenkori előfúrási Ø-t (lásd a táblázatot) tartsa be.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Tűrés névleges Ø	h8
Morse-kúp MK méret	1
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/ford,
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	101 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	81,5 mm
Névleges Ø D <sub>c</sub>	13 mm
Szabvány	DIN 343
Teljes hossz L	182 mm

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	9,1 mm
Csúcsszög	120 fok
Szár	Morse kúp
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	12 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		