

**Garant****Turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: F1630****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540709 F1630
GTIN	4045197522542
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül. **Form F, gömbölyű végű ívelt** (RBF).

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Gömbölyű végű ívelt

Fej Ø: 16 mm

Fejhossz: 30 mm

Teljes hossz: 70 mm

Szár Ø: 6 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	70 mm
Alak	F1630
Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)
Fej Ø	16 mm
Fogazás rövid jelölése	Z9

Szár Ø	6 mm
Fejhossz	30 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		