

Garant**Turbómaró, HM, Típus: J1613****Rendelési adatok**

Rendelés száma	541000 J1613
GTIN	4045197521910
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből. Kúpos alak **süllyesztéshez és élettöréshez.**

Speciális kúpsüllyesztő alak (KSK). 90°-os szög.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Figyelem:

Csökkentett fordulatszám 120 mm teljes hosszúságú turbómarókhöz: maximum 11.000 min^{#1}

Műszaki leírás

Alak	J1613
Teljes hossz	53 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Szög	90 fok
Fej Ø	16 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Alak leírása	Kúpsüllyesztő
Szár Ø	6 mm

Fejhossz	13 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró