

**Garant****Szerszámtartó racsnis hajtószárral Hosszú, Tömör acél, Teljes hossz: 250 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	149000 250
GTIN	4045197861689
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Kétpofás befogóval négyszög szárok befogásához. Eltolható keresztmarkolat mindkét végén beszúrással a reteszelő golyó bekattintásához. Krómozott tartó. Balra, jobbra forgatáshoz átkapcsolható racsnis vagy fix hajtószár. **Tömör acél kivitel** nagy nyomaterheléshez. Szerszámbefogó pontos körfutással és szűk tűréssel. Mart és induktívan edzett szorítópofa a nagy szívósság és optimális felületi keménység érdekében.

**Felhasználás:**

Alkalmas mélyen fekvő, nehezen hozzáférhető helyeken végzett menetvágáshoz.

**Figyelem:**

További menetfúrók és dörzsárok négyszögméretei a megfelelő termékcsoportok táblázataiban találhatóak.

Befogási tartomány □: 2,6 - 5,5 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M3 – M10

Tartalék pofa 148710 sz. méret: 85

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány □	2,6 - 5,5 mm
----------------------	--------------

Teljes hossz	250 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M3 – M10
Tartalék pofa 148710 sz. méret	85
Anyag	Tömör acél
Termék fajtája	Szerszámtartó