

Garant**HiPer-Drill alapszerszám, 10×D, Ø DC: 35mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 231617 35 |
| GTIN | 4045197869166 |
| Árucikk kategória | 21S |

Leírás**Kivitel:**

- **Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.**
- **A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.**
- **Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban.**
- **Szármegettámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.**

Polírozott forgácsterék.

Felhasználás:

Álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

Az optimális körfutás érdekében használjon hidropasztikus befogót. (pl. 302026 sz. 20 méret).

Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.

További méretek 50,99 mm Ø-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.

Az f előtolási értékeket 10 %-kal és a v_c értékeket 30 %-kal csökkentse.A fúró folyamatbiztos felhasználásához előzetes 1,5×D vezetőfurat szükséges az azonos lapkaméretű és típusú 231600 sz. fúróval. **Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.****Műszaki leírás**

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Lapkacsavar | 231999 20IP1 (7,5 Nm) |
| Hasznos hossz L_1 | 360 mm |
| Szár Ø D_s | 32 mm |
| Ø tartomány D_c | 35 - 35,99 mm |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Szárhossz L _s | 60 mm |
| Sorozat | HiPer-Drill |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Teljes hossz L | 469 mm |
| Kivitel | 10xD |
| Szár | ISO 9766 |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Köteg fúrása korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Torx Plus® csavar Profil 20IP | 231999 20IP |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP | 674252 20IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm | 211750 5,7 |