

Garant**Beszúró esztergákés 45°, balos, Szár- / beszúrási szélesség w: 16/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273763 16/3
GTIN	4045197869289
Árucikk kategória	21W

Leírás**Felhasználás:**

Beszúró esztergálási műveletekhez egy vállon, kifejezetten beszúrások készítéséhez menet számára vagy köszörülési munkákhoz.

Figyelem:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (w = 3 esetén).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (w = 2 esetén).
- **Csak a 273735 – 273739 sz. teljes rádiuszú beszúró lapkával használja.**
- **Nem DIN 509 szerinti szabványos beszúrással.**

belső hűtés: nem

Beszúrási szélesség w: 3 mm

t_{\min} : 0,7 mm

min. beszúrási szélesség y: 0,5 mm

Működő szélesség L_4 : 19 mm

Fejhossz L_1 : 33 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Műszaki leírás

Működő szélesség L_4	19 mm
Teljes hossz L	100 mm
Csavar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Szárméret	16 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm

Fejhossz L ₁	33 mm
min. beszúrási szélesség y	0,5 mm
t _{min}	0,7 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergákés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 5	279815 5
Rögzítőcsavar	279903
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600