

Garant**Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: AS1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	543200 AS1225
GTIN	4045197522313
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil szár, Ø 8 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségéből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféméből készül.

Hengeres alak homlokfogazással (ZYAS).

Felhasználás:

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak	hengeres, homlokfogazással
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fej Ø	12 mm
Teljes hossz	65 mm
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Fogazás rövid jelölése	Z7
Szár Ø	8 mm
Fejhossz	25 mm

Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		