

Garant**Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: C1020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	543200 C1020
GTIN	4045197522320
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil szár, Ø 8 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Legömbölyített henger alak (WRC)**Felhasználás:**

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak leírása	Legömbölyített henger
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fej Ø	10 mm
Teljes hossz	60 mm
Alak	legömbölyített henger
Fogazás típusa	keresztfogazású
Szár Ø	8 mm
Fejhossz	20 mm

Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		