

**Garant****Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: F1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	543200 F1225
GTIN	4045197522337
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

Rendkívül stabil szár, Ø 8 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

**Gömbölyű végű ívelt alak** (RBF).

**Felhasználás:**

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Fogazás típusa	keresztfogazású
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak	gömbölyű végű, ívelt
Fej Ø	12 mm
Teljes hossz	65 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Szár Ø	8 mm
Fejhossz	25 mm

Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		