



Csiszolótárcsa CC-GRIND-SOLID SG-acél, Tárcsa Ø: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	566360 125
GTIN	4007220237076
Árucikk kategória	550

Leírás

Kivitel:

Agresszív csiszolótárcsa **integrált üvegszálalás tányérral** és **szabadalmaztatott befogó- és hűtőrendszerrel**.

Lapos munkaszög anélkül, hogy a felfogó anyá károsítaná munkadarabot. Az 566365 sz. adapterrel használható.

Nagyon nagy leválasztási teljesítményhez minden acél alapanyagon.

Felhasználás:

Kemény és érdes csiszolásokhoz felületeken és széleken történő felhasználáshoz.

A nagyoló csiszolótárcsák gazdaságos alternatívája **lényegesen kisebb hő-, zaj-, por- és rezgésterheléssel**.

Ügyeljen a lapos munkaszögre és a nagyteljesítményű meghajtásra (>1200 W).

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	125 mm
Maximális fordulatszám	12200 min ⁻¹
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Ajánlott fogásszög	5-15 fok
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Rétegek száma	1
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Felfogó karima M14, CC-GRIND-SOLID-hoz Tárcsa Ø-höz
115/125 mm

566365 115/125