



Turbómaró STEEL fogazás – durva, HM, Típus: G0618



Rendelési adatok

Rendelés száma	547100 G0618
GTIN	4007220936979
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Hegyes, ívelt

Fej Ø: 6 mm

Fejhossz: 18 mm

Teljes hossz: 55 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Fej Ø	6 mm
Fogazás finomsági foka	durva
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Fogazás rövid jelölése	STEEL
Alak	G0618
Teljes hossz	55 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	18 mm

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		