


**Fiber tárcsa KF 708 félnemes korund (A), Ø 115 mm, Szemcsézet: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566400 16
GTIN	4018875992838
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

Szakadásálló, de nagyon hajlékony **vulkánfíber**. 22,23 mm-es furat és keresztornyok.

Kiváló minőségű univerzális fiber tárcsa VSM KF 708 fémek, műanyag, fa, vagy ehhez hasonlók csiszolásához. Szemcsefajta: **Félnemes korund (A)**.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 566670 sz. tartótányérral. Nagy **rugalmasságú sima vagy íves felületek csiszolásához**.

Műszaki leírás

Szemcsézet	16
Gyártó jelölése	VSM KF 708
Tárcsa Ø	115 mm
Sorozat	KF708
Csiszolóanyag	Félnemes korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóeszköz alapja	Vulkánfíber

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Befogó	Roloc™ gyorscsere rendszer
Furat Ø	22,23 mm
Gyorscsere rendszerhez	Roloc™
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Termék fajtája	Fiber tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Tartótányérkemény/bordázott Külső Ø 115 mm	566672 115
--	------------

ISO tartótányérközepkemény/bordázott Külső Ø 108 mm	566670 108
ISO tartótányér rugalmas/sima Külső Ø 108 mm	566650 108