



## Turbómaró STEEL fogazás – durva, HM, Típus: C1225



### Rendelési adatok

Rendelés száma	547100 C1225
GTIN	4007220936696
Árucikk kategória	55F

### Leírás

#### Kivitel:

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

#### Felhasználás:

**Acél és acélöntvény** megmunkálásához optimalizálva.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Legömbölyített henger

Fej Ø: 12 mm

Fejhossz: 25 mm

Teljes hossz: 65 mm

Szár Ø: 6 mm

### Műszaki leírás

Teljes hossz	65 mm
Fej Ø	12 mm
Alak	C1225
Fogazás rövid jelölése	STEEL
Fogazás finomsági foka	durva
Alak leírása	Legömbölyített henger
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		