



## Csapos köszörűkő készlet finom, AD-AW, Csapos köszörűkövek száma: 10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	550310 10
GTIN	4027497219902
Árucikk kategória	56L

### Leírás

#### Kivitel:

A LUKAS csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok-kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A LUKAS csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

Szár Ø 3 mm × 50 mm.

Válogatott turbómarókat tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben.

Csapos köszörűkő **kevert szemcséssel (AD-AW)** normál korundból, sötétpiros nemes korundból és fehér monokristályos korundból (LUKAS megnevezés NDW) 100-as (finom) szemcsével. Kerámia kötés. Szár Ø 3 mm. Szárhossz 50 mm.

#### Felhasználás:

A nagyon alaktartó csapos köszörűkövek különösen alkalmasak **(edzett) szerszám- és Cr-Ni acélok** finom- és élmegmunkáláshoz a szerszám- és formagyártás területén. Ajánlott forgácsoló sebesség 10–30 m/s.

#### Tartalom:

1 – 1 csapos köszörűkő 551510 sz. ZY0408 / ZY0610 / ZY0810 / ZY1013 / SP0510 / SP0810 / WR1013 / KU04 / KU06 / KU08 méret.

## Műszaki leírás

Csapos köszörűkövek száma	10
Finomsági fok	finom
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	AD-AW
Szár Ø	3 mm
Szárhossz	50 mm
Termék fajtája	Csapos köszörűkő