

**Fiber tárcsa XF 870 (CER), Ø 125 mm, Szemcsézet: 24****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 566560 24 |
| GTIN | 4018875370513 |
| Árucikk kategória | 56V |

Leírás**Kivitel:**

Szakadásmentes, de nagyon hajlékony **vulkánfíber**. 22,23 mm-es furat és keresztornyok.

VSM XF 870 fíber tárcsa **nagyon nagy és agresszív csiszolási teljesítménnyel**, kitűnő élettartam mellett. Hűvös csiszolás. Kitűnően alkalmas az összes acélhoz, nagy hőszilárdságú Ni-ötvözetekhez és CrNi acélokhoz.

Szemcsefajta: **Kerámia szemcse hűtő, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP-SIZE).**

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 6670 sz. tartótányérral. **Sík vagy íves felületek nagy rugalmasságú csiszolásához.**

Műszaki leírás

| | |
|------------|--------|
| Szemcsézet | 24 |
| Tárcsa Ø | 125 mm |
| Sorozat | XF870 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Csiszolóanyag | Kerámia szemcse hűtő, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP-SIZE) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |
| Csiszolóeszköz alapja | Fiber tárcsa |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 125 mm |
| Furat Ø | 22,23 mm |
| Anyaghoz optimalizálva | Acél |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Maximális fordulatszám | 12200 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Fiber tárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | feltételesen alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Tartótányérkemény/bordázott Külső Ø 125 mm | 566672 125 |
| ISO tartótányérrugalmas/sima Külső Ø 117 mm | 566650 117 |
| ISO tartótányérközepkemény/bordázott Külső Ø 117 mm | 566670 117 |