

**Garant****GARANT Master Steel FEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm ill. col): 6****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 123035 6      |
| GTIN              | 4045197839299 |
| Árucikk kategória | 11E           |

**Leírás****Kivitel:**

**3 élű fúró**, kifejezetten **nagyon nagy előtolásokkal** való felhasználáshoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas **nagy teljesítményfelvételű** gépekhez és stabil megmunkálási feltételekhez.

- **A speciális vágóél geometria a stabil vágóélekkel és a központban nagy szabad mozgással maximális előtolást tesz lehetővé.**
- **A szabadalmaztatott optimalizált forgácselvezetésű csúcskialakítás alacsony forgácsoló nyomást és jó forgács törést eredményez.**

Az **iparágban vezető keresztél technológia optimális önközpontosítást** biztosít. A 3 vezetőszalag garantálja a **stabil furatkimenetet és a furat pontos körköröségét.**

**Figyelem:**

Forgácskorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

**HB** alak: a **123036 számmal** rendelje meg.

**HE** alak: a **123035 + 129100HE számmal** rendelje meg.

Szabvány: Gyári szabvány

Tűrés névleges Ø: h7

Vágóélek száma Z: 3

Tűrés névleges Ø: h7

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 48 mm

Teljes hossz L: 95 mm

Szár Ø  $D_s$ : 6 mm

Előtolás f acélban < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,32 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Előtolás f acélban < 1100 N/mm<sup>2</sup>

0,32 mm/ford,

|  |                  |
|--|------------------|
| Szabvány                                       | Gyári szabvány   |
| Tűrés névleges Ø                               | h7               |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                          | 6 mm             |
| Vágóélek száma Z                               | 3                |
| Teljes hossz L                                 | 95 mm            |
| Névleges Ø D <sub>c</sub>                      | 6 mm             |
| Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub> | 48 mm            |
| Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>            | 57 mm            |
| Sorozat  | Master Steel     |
| Bevonat  | TiAlN            |
| Szerszámanyag                                  | VHM              |
| Kivitel  | 8×D              |
| Csúcsszög                                      | 140 fok          |
| Szár   | DIN 6535 HA, h6  |
| belső hűtés                                    | Igen, 25 bar-ral |
| Forgácsolási stratégia                         | HPC              |
| Semi-Standard                                  | igen             |
| Színes gyűrű                                   | zöld             |
| Termék fajtája                                 | Csigafúró        |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas     | 120 m/min      | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas     | 110 m/min      | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas     | 100 m/min      | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas     | 90 m/min       | P       |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas     | 70 m/min       | P       |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas     | 60 m/min       | H       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas     | 55 m/min       | M       |

|                              |                       |           |   |
|------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 50 m/min  | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | feltételesen alkalmas | 40 m/min  | S |
| GG                           | alkalmas              | 120 m/min | K |
| GGG                          | alkalmas              | 80 m/min  | K |
| Uni                          | alkalmas              |           |   |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |           |   |
| Nedvesen minimum             | alkalmas              |           |   |
| <b>Szolgáltatások</b>        |                       |           |   |

Szárköszörülés Típus HE

129100 HE